

MVE Datalogger

MVE データロガーは凍結保存容器内の温度を確認できる電池式の温度記録計です。MVE ベイパーシッパーの蓋に取り付けられたデータロガーは、輸送中の容器内の温度を記録することができるため、試料へのダメージを確認することができます。温度とアラームの有無はデジタルディスプレイに表示され、温度とアラームデータの履歴はケーブルを接続することで PC に取り出すことができます。

- ◆温度とアラームの有無を表示
- ◆防水性・防塵性ケース
- ◆アラームインジケーターによる警告表示
- ◆最大 60,000 データポイントを記録
- ◆2 種類のアラーム設定 (HIGH & LOW)
- ◆EC マーキング取得済み



製品仕様

長さ × 幅 × 高さ (mm)	65×31×106
重量 (g)	115
温度範囲	－200℃ ～＋120
精度	±1.5℃
ケース	ポリカーボネート製、IP68 防水規格
電池	1/2AA、3.6V、交換可能
電池寿命	2 年 (推定)
センサー	Pt100 (白金)、3 線式、クラス 0.5
記憶容量	20,000 ～ 60,000 記録
インターフェース	RS232 または USB 特殊インターフェースケーブル
分解能	0.2℃以上
ソフトウェア互換性	Win98/ME、Win NT, XP, Win2000、VISTA

MVE Level Alarm

MVE レベルアラームはセンサーによって容器内の液体窒素液面が低くなると警報音をならします。電池で動作するため、液体窒素容器の保存場所を選ばずに使用できます。電池の残量が少なくなると、ライトが点滅し警告音となるため、管理が容易です。大切なサンプルをより安全に保管しなければいけない場合に、MVE レベルアラームはあなたの目となり、液体窒素の残量を見張ってくれます。



製品仕様


長さ × 幅 × 高さ (mm)	8.3×3.8×11.1
重量 (g)	196
電池	9V形 006P 型 交換可能

Accessories

交換可能キャニスター



ロング Φ42 mm h:79 mm 底:79mm	ロング Φ38 mm h:79 mm 底:79mm	ショート Φ42 mm h:35 mm 底:穴埋	ショート Φ38 mm h:35 mm 底:穴埋	ショート Φ42 mm h:127 mm 底:79mm
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------




仕切板
(ショートキャニスター用)



3 種類すべてΦ38 mmとΦ42 mmに対応しています。

角型キャニスター



角型ミニ 角型シングル 角型ダブル

角型ミニ以外は、キャニスターに中蓋をセットして、使用します。中蓋の取り出しには、リフターを使用します。すべて、液体窒素が漏れない加工をしています。


リフター



角型ミニの仕切板は、9分割と16分割に対応した枠の識別記号が付いています。



リフターを使用すると中蓋の移動が容易で、しかも安全に取り換えることができます。また、リフターを利用して中蓋を容器の口の部分に固定することもできます。



中蓋には、枠の識別記号(サイクロの目)が印されていて、枠の場所を正確に指定することができます。

中筒



中筒を利用すると、ロングキャニスターを2段にでも、シングルキャニスターより、収容本数を増やすことができます。底は、すべてメッシュになっています。



K 型仕切板
(Φ96 mm用)

Φ96 mmの中筒には、片割で約400本(0.5 ccストロー)収納できます。K型仕切板は、そのエリアを3分替することができます。均等に分配することもできますが、中筒の外で角度を変えることで、自由な大きさに仕切る事もできます。

アクセサリ対応表

Super II & ET Series	Super II	ET3	ET5	ET7	ET17	ET35	ET40-6	ET40-10
ロングキャニスター-Φ42mm	○	—	—	—	○	○	—	—
ロングキャニスター-Φ38mm	○	—	—	—	○	○	—	—
ショートキャニスター-Φ42mm	○	—	—	○	○	○	—	—
ショートキャニスター-Φ38mm	○	○	○	○	○	○	—	—
角型ミニキャニスター	—	—	—	—	○	○	—	○
角型シングルキャニスター	—	—	—	—	—	—	○	—
角型ダブルキャニスター	—	—	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ96mm	—	—	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ65mm	—	—	—	—	—	—	—	○
中筒 Φ35mm	○	—	—	—	○	○	—	—
K型仕切板	—	—	—	—	—	—	○	—

SC Series	SC3/3	SC8/5	SC11/7	SC16/11	SC20M	SC20/20	SC33/26	SC36/32
ロングキャニスター-Φ42mm	—	—	○	—	○	—	—	—
ロングキャニスター-Φ38mm	—	—	○	—	○	—	○	○
ショートキャニスター-Φ42mm	○	○	○	—	○	—	—	—
ショートキャニスター-Φ38mm	—	—	○	○	○	—	○	○
角型ミニキャニスター	—	—	—	—	—	—	—	—
角型シングルキャニスター	—	—	—	—	—	—	—	—
角型ダブルキャニスター	—	—	—	—	—	—	—	—
中筒 Φ96mm	—	—	—	—	—	—	—	—
中筒 Φ65mm	—	—	—	—	—	—	—	—
中筒 Φ35mm	—	—	○	—	○	○	○	○
K型仕切板	—	—	—	—	—	—	—	—


XC Series	XC20M	XC21/6	XC22/5	XC32/8	XC33/22	XC34/18	XC47/11 -65Q	XC47/11 -10
ロングキャニスター-Φ42mm	○	—	—	—	—	—	—	—
ロングキャニスター-Φ38mm	○	—	—	—	—	—	—	—
ショートキャニスター-Φ42mm	○	—	—	—	—	—	—	—
ショートキャニスター-Φ38mm	○	—	—	—	—	—	—	—
角型ミニキャニスター	—	○	—	—	○	○	—	○
角型シングルキャニスター	—	—	—	—	—	—	○	—
角型ダブルキャニスター	—	—	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ96mm	—	—	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ65mm	—	—	—	○	—	—	○	—
中筒 Φ35mm	○	—	—	—	—	—	—	—
K型仕切板	—	—	—	—	—	—	○	—

Doble Series	Doble11	Doble20	Doble28	Doble34	Doble47	Doble47-10
ロングキャニスター-Φ42mm	○	○	—	—	—	—
ロングキャニスター-Φ38mm	○	○	—	—	—	—
ショートキャニスター-Φ42mm	○	○	—	—	—	—
ショートキャニスター-Φ38mm	○	○	—	—	—	—
角型ミニキャニスター	—	—	—	○	—	○
角型シングルキャニスター	—	—	—	—	○	—
角型ダブルキャニスター	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ96mm	—	—	—	—	○	—
中筒 Φ65mm	—	—	—	—	—	○
中筒 Φ35mm	○	○	—	—	—	—
K型仕切板	—	—	—	—	○	—

Accessories

プラスチック セルボックス

機能的にバイアルを収納、5×5 タイプと10×10 タイプの2種類をご用意しております。



ローラーベース



ケーン各種



ディッパー

汲取り用小型ディッパー



中蓋 (交換用)

小型容器の中蓋です。霜の凍結などによる破損時に備えた交換パーツ (有料)。中蓋が必要な全機種でご利用しております。



踏み台

大型タンク作業時に使用



容器カバー

外部からの衝撃を和らけます。便利なサイドポケットが付いています。



輸送用木箱

国内輸送に便利な木箱。各種サイズをご用意しております。



ラック

セルボックス収納用ラック



液体窒素吸着ブロック



輸送用ハードケース

輸送中の転倒防止する特殊設計。蓋の開閉が容易で取扱いが簡単です。樹脂製で軽量・頑丈だから安心して輸送可能です。

おすすめ

ワンタッチロックで簡単にセキリディ



分注器

内圧の上昇を利用したサイフォン式分注器。コックをひねるだけの簡単操作で液体窒素を分注出来ます。LAB シリーズの大型に対応。



分注ホース

別売りの分注ホースでさらに注ぎやすくなります。

分注器 (簡易型)

LAB 容器に差し込んだだけの簡易型分注器。分注時に発生する蒸気のロスを軽減。細い注ぎ口で、狙った場所に分注します。



極低温用手袋

手袋着用しての作業を推奨



ピンセット



液体窒素残量測定メジャー

容器内に差し込んだ後、メジャーを抜き出し、付着した霜で残量を計測します。



Accessories

	CryoShipper Quick Series								Doble Quick Series			Doble Quick Series			Vapor Series									
	CryoShipper Quick16 9	CryoShipper Quick10 100	CryoShipper Quick16 42	CryoShipper Quick82 160	CryoShipper Quick16 24	CryoShipper Quick3 360	CryoShipper Quick10 930	Doble Quick10 930	Doble Quick20 930	Doble Quick11 7400	Doble Quick14 4500	Doble Quick14 3500	SC2 1V	SC4 2V	SC4 3V	SC20 12V	SC20 3V	SC23 3V	Mini Moser	CryoShipper Mini	Cryo Moser	Cryo Shipper	Cryo ShipperXC	IATA
輸送用ハードケース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
仕切板 4分割蓋有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仕切板 4分割蓋無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仕切板 9分割	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
容器カバー	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
輸送用木箱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ローラーベース	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○
セルボックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
ラック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
中筒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分注器	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分注ホース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分注器(簡易型)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
データロガー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ローレベルアラーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Doble Series						Lab Series				Lab Series		CryoSystem Series				SG Series							
	Doble11	Doble20	Doble28	Doble34	Doble47	Doble47-10	LAB4	LAB5	LAB10	LAB20	LAB30	LAB50	CryoSystem 750	CryoSystem 2000	CryoSystem 4000	CryoSystem 6000	SG1/3	SG3/5	SG11/7	SG16/11	SG20 Medium	SG20/20	SG31/26	SG34/32
輸送用ハードケース	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
仕切板 4分割蓋有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
仕切板 4分割蓋無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
仕切板 9分割	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
容器カバー	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
輸送用木箱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—
ローラーベース	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○
セルボックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
ラック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
中筒	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○
分注器	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分注ホース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分注器(簡易型)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
データロガー	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ローレルアラーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○